



Durch das Betätigen der Lampenprüftaste leuchten die jeweils angeschlossenen Kontrolllampen auf. Durch die hochsperrenden Dioden haben die Lampen untereinander keine leitende Verbindung. Bei Überprüfen der Kontrolllampen ist die Leuchtstärke durch den Halbwellenbetrieb geringer.

Premendo il tasto prova si accendono le rispettive lampadine di controllo collegate. I diodi non permettono nessun collegamento tra le varie lampade. Durante la prova la luminosità della lampade è inferiore a causa delle semionde.

Technische Eigenschaften: Caratteristiche tecniche:

Spannung: Tensione:	12V - 230V AC/DC
Lampenstrom: Corrente lampade:	1A
Anschluß: Collegamenti:	14 Kontrolllampen 14 Lampade di controllo
Arbeitstemperatur: Temperatura di esercizio:	-20 ÷ +80°C
Gehäuseabmessung: Dimensione:	114,5×99×22,5mm
Montage: Montaggio:	DIN NS32



**Lampenprüfmodul / Modulo prova lamp.
Mod.: LPA-14**

Date:

Drawn by: HA

Codex: 43·43·177



EN ISO 9001:2000
Reg. Nr.: 3393/0



ELMED d. ADOLF RAUCH
39100 Bozen - Bolzano
Mitterweg - Via di Mezzo ai Piani 25
Tel.: 0471/977236 - Fax: 976525
elmedads@virgilio.it www.elmed.it